

Garant**Sikkerhedskobling med slangetilslutning Slangetilslutning, Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter): 11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080272 11
GTIN	4062406296964
Artikelklasse	01A

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT sikkerhedskoblingen er en højeffektiv kobling af forzinket stål, med yderst høj gennemstrømningskapacitet. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar. Overholder ISO-standard 4414 og EN 983.

Bemærk:

Passende nippel under nr. 080290 – 080293.

GARANT serien overholder europæisk standard 7,6 (nom. Ø 7,6 mm, europofil) og er kompatibel med alle gængse systemer.

Teknisk beskrivelse

maks. driftstryk	16 bar
Gennemstrømningsværdi	2250 l/min
Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter)	11 mm
Produkttype	Kobling

Tilbehør

Nippel med slangetilslutning Sæt 5 dele Slangetilslutning
indvendig Ø (nom. indvendig diameter) 11 mm

080292 11

Nippel med Stream-Line Slangetilslutning indvendig Ø
(nom. indvendig diameter) 11 mm

080293 11