

Garant**Sikkerhedskobling med udvendigt gevind Udvendigt gevind, Udvendigt tilslutningsgevind: 1/4tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080270 1/4
GTIN	4062406294946
Artikelklasse	01A

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT sikkerhedskoblingen er en højeffektiv kobling af forzinket stål, med yderst høj gennemstrømningskapacitet. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar. Overholder ISO-standard 4414 og EN 983.

Bemærk:

Passende nippel under nr. 080290 – 080293.

GARANT serien overholder europæisk standard 7,6 (nom. Ø 7,6 mm, europofil) og er kompatibel med alle gängse systemer.

Teknisk beskrivelse

Gennemstrømningsværdi	2250 l/min
Udvendigt tilslutningsgevind	1/4 tommer
maks. driftstryk	16 bar
Produkttype	Kobling

Tilbehør

Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt
tilslutningsgevind 1/4 tommer

080290 1/4