

**Garant****Sikkerhedskobling med udvendigt gevind Udvendigt gevind, Udvendigt tilslutningsgevind: 3/8tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080270 3/8
GTIN	4062406294953
Artikelklasse	01A

**Beskrivelse****Udførelse:**

GARANT sikkerhedskoblingen er en højeffektiv kobling af forzinket stål, med yderst høj gennemstrømningskapacitet. Ny, forbedret enhåndsbetjening.  
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar. Overholder ISO-standard 4414 og EN 983.

**Bemærk:**

Passende nippel under nr. 080290 – 080293.

**GARANT serien overholder europæisk standard 7,6 (nom. Ø 7,6 mm, europoprofil) og er kompatibel med alle gængse systemer.**

**Teknisk beskrivelse**

Udvendigt tilslutningsgevind	3/8 tommer
Gennemstrømningsværdi	2250 l/min
maks. driftstryk	16 bar
Produkttype	Kobling

---

## Tilbehør

Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt  
tilslutningsgevind 3/8 tommer

---

080290 3/8