

Garant**Burrelåsliberondel (A) Huller, 15 stk., Ø 150 mm, Korn: 180****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 567553 180 |
| GTIN | 4062406297633 |
| Artikelklasse | 51M |

Beskrivelse**Udførelse:**

bureslibeskiver med **papirbærelag**. Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour. Slibeskive med burrelås og åben spredning, korund (A). Perfekt egnet til materialer med stor tendens til tilstopning.

Anvendelse:

På **excenterslibere** med buresliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt **allround-produkt** til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------------------|
| Skive-Ø | 150 mm |
| Korn | 180 |
| Slibemiddel | Korund-slibekorn (A) |
| Slibemiddelforkortelse | A |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Produktnavnsegenskab | Ø 150 mm |
| Antal udsugningshuller | 15 |
| Drevmaskine | Excentersliber |
| Maks. omfangshastighed | 40 m/s |
| Produkttype | Burrelåssliberondel |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Lak | egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| tør | egnet | | |