

Garant**Burrelåsliberondel (A) Huller, 15 stk., Ø 150 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567553 120
GTIN	4062406297619
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

bureslibeskiver med **papirbærelag**. Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour. Slibeskive med burrelås og åben spredning, korund (A). Perfekt egnet til materialer med stor tendens til tilstopning.

Anvendelse:

På **excenterslibere** med buresliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt **allround-produkt** til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	150 mm
Korn	120
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 150 mm
Antal udsugningshuller	15
Drevmaskine	Excentersliber
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		