

**Sko, sort VD 3500 SST SF ESD, S3 NB, EU-skostørrelse: 50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	092662 50
GTIN	4044348622094
Artikelklasse	09C

Beskrivelse**Udførelse:**

Sikkerhedssko med VARIO Multiflex®-teknologien, der gør skoene meget lette.

- **Overmateriale af ultralette og glatte mikrofibre.**
- **Åndbart funktionsfor.**
- **Brandsål af ægte læder.**
- **Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.**
- **Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).**

Sikkerhedssko VARIO DYNAMICS SST med varmebestandig (op til ca. 220 °C) og **særligt skridsikker Perbunan-slidsål (SST-STEITZ SURE STEP).**

- **Slidsål Perbunan Athletic ESD, sølvgrå.**

Halvsko og snørestøvle med penetrationsbeskyttelse i tekstil.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092663.

elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Beskyttelsesklasse: S3

Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium

Gennemtræningssikkerhed: Tekstil

Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200 °C

Kuldeisolering: indtil -20 °C

Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191

Teknisk beskrivelse

Materiale, tåbeskyttelseskappe	Aluminium
Køn	Unisex
EU-skostørrelse	50
Kuldeisolering	indtil -20 °C
Gennemtrængingssikkerhed	Tekstil
Beskyttelsesklasse	S3
Norm	Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt)	Over 200 °C
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Sikkerhedssko