

3M**Minislibebånd Ø90×100 mm, 947A, Korn: 40****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 568531 40 |
| GTIN | 8718734418498 |
| Artikelklasse | 53M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Minislibebånd Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Kvalitetsslibebånd med præcisionsformede **Cubitron™ II** keramiske korn (selvslibende). Med slibehjælpemiddel til endnu mere afkølet slibning.

Anvendelse:

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring Ø 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min⁻¹.

Tydeligt effektforspring på **materialer, som er vanskelige at bearbejde**, f.eks. rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, aluminium.

Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1 %

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|---------|
| Slibebånd, længde | 289 mm |
| Slibebånd, bredde | 100 mm |
| Slibebånds-Ø | 90 mm |
| Korn | 40 |
| Slibemiddelforkortelse | Keramik |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Producentbetegnelse | 947A |
| Produkttype | Slibebånd |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |