

3M**Minislibebånd Ø 100×100 mm, 947A, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568532 60
GTIN	8718734418542
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Minislibebånd Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Kvalitetsslibebånd med præcisionsformede **Cubitron™ II** keramiske korn (selvslibende). Med slibehjælpemiddel til endnu mere afkølet slibning.

Anvendelse:

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring Ø 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min⁻¹.

Tydeligt effektforspring på **materialer, som er vanskelige at bearbejde**, f.eks. rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, aluminium.

Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1 %

Teknisk beskrivelse

Korn	60
Slibebånd, bredde	100 mm
Slibebånds-Ø	100 mm
Slibebånd, længde	320 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Producentbetegnelse	947A
Produkttype	Slibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	betinget egnet		
tør	egnet		