


3M**Minislibebånd Ø90×100 mm, 337DC, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568534 80
GTIN	8718734418573
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Minislibebånd Ø **90×100 mm** (289×100 mm).

Slibekorn sammenpresset til definerede kvadersten. Høj korntæthed til optimal standtid.

Ingen tilstopning takket være definerede kanaler. **Vedvarende overfladeresultat** i hele slibeprocessen, også ved tynde plader.

Anvendelse:

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring Ø 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min⁻¹.

Teknisk beskrivelse

3M-kornbetegnelse	A300
Slibebånd, længde	289 mm
Korn	80
Slibebånds-Ø	90 mm
Slibebånd, bredde	100 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Producentbetegnelse	337DC
Produkttype	Slibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
tør	egnet		