


3M**Minislibebånd Ø90×100 mm, 337DC, Korn: 120****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 568534 120 |
| GTIN | 8718734418580 |
| Artikelklasse | 53M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Minislibebånd Ø **90×100 mm** (289×100 mm).

Slibekorn sammenpresset til definerede kvadersten. Høj korntæthed til optimal standtid.

Ingen tilstopning takket være definerede kanaler. **Vedvarende overfladeresultat** i hele slibeprocessen, også ved tynde plader.

Anvendelse:

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring Ø 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min⁻¹.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|---------|
| Slibebånds-Ø | 90 mm |
| Slibebånd, længde | 289 mm |
| 3M-kornbetegnelse | A160 |
| Korn | 120 |
| Slibebånd, bredde | 100 mm |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |

| | |
|---------------------|-----------|
| Producentbetegnelse | 337DC |
| Produkttype | Slibebånd |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | betinget egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| CuZn | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |