

3M**Minislibebånd Ø 100×100 mm, 237AA, Korn: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568538 280
GTIN	8718734418719
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Minislibebånd Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Den finstrukturerede pyramideoverflade sikrer **bedste finish og mask. levetid**. Velegnet til mellemslibning af plader af rustfrit stål.

Anvendelse:

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring Ø 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min⁻¹.

Teknisk beskrivelse

Korn	280
Slibebånds-Ø	100 mm
Slibebånd, bredde	100 mm
Slibebånd, længde	320 mm
3M-kornbetegnelse	A065
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Producentbetegnelse	237AA
Produkttype	Slibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
CuZn	betinget egnet		
Lak	egnet		
tør	egnet		