

**Garant****Minislibebånd Ø 100×100 mm, Kornstørrelsessammenligning: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568558 180
GTIN	4062406297947
Artikelklasse	51M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Minislibebånd Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Fiber-minislibebånd til overblænding, glitning og efterbehandling.

Med folieunderlag til let opsætning på alle valser.

**Anvendelse:**

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring Ø 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivelse**

Kornstørrelsessammenligning	180
Farve	rød
Slibebånd, bredde	100 mm
Slibebånds-Ø	100 mm
Udførelse	A medium
Slibebånd, længde	320 mm
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Produkttype

Slibebånd

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

**Tilbehør**

Holdevalse Ø 90×100 mm Type AIR

568575 AIR