


Garant**Holdevalse Ø 100×100 mm, Type: AIR**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	568577 AIR
GTIN	4062406297961
Artikelklasse	56S

Beskrivelse

Udførelse:

Holdeboring Ø 19 mm med dobbelt kilenot.

Pneumatisk udførelse, mulighed for individuel indstilling af hårdhedsgraden. Adapter til cykelpumper medfølger.

Anvendelse:

Til fastgørelse af minislibebånd nr. 568531 – 568561.

Teknisk beskrivelse

Hårdhedsgrad	AIR
Farve	sort
Type	pneumatisk
Rulle-Ø	100 mm
Valsebredde	100 mm
Borings-Ø	19 mm
Produkttype	Satineringsvalseholder

