

**Elektrikersortiment med fuld isolering, Antal værktøjer: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	954586 12
GTIN	2050002042001
Artikelklasse	91A

**Beskrivelse****Leveringsomfang:**

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954586: 1 stk.

WERA elektrikerskruetrækker til lige-kærv nr. 663100 str. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 stk. af hver  
Spændingstester nr. 665050 str. 3: 1 stk.

WERA skruetrækker til Phillips nr. 668600 str. 1; 2: 1 stk. af hver

GARANT kombitang, fuld isolering, nr. 701710 str. 180: 1 stk.

GARANT flad rundtang, lige, fuld isolering, nr. 713310 str. 200: 1 stk.

GARANT skævbider, fuld isolering, nr. 725310 str. 160: 1 stk.

Afisoleringskniv nr. 728010 str. 8–28: 1 stk.

GARANT afisoleringstang nr. 728613 str. 6: 1 stk.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	500 mm
Dybde i G	20
Bredde	300 mm
Antal værktøjer	12
Bredde i G	12
Udførelse	med værktøjssortiment
Vægt	1,622 kg

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	12×20
Produkttype	Indsats i hårdt skum

## Tilbehør

Skævbider forkrometVDE-isoleret Hel længde 160 mm	725310 160
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663100 5,5
Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 2	668600 2
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 2,5 mm	663100 2,5
Flad rundtang, ligeVDE-isoleret Hel længde 200 mm	713310 200
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663100 3,5
Enkelpolet fasetester Skærbredde 3 mm	665050 3
Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 1	668600 1
Vanadium-kombinationstang, forkrometVDE-isoleret Hel længde 180 mm	701710 180
Afisoleringskniv med hageformet klinge Til kabel-Ø 8-28 mm	728010 8-28
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 4 mm	663100 4
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 954586	952001 954586
Afisoleringstang Til ledertværsnit 6 mm <sup>2</sup>	728613 6