

PRYOR**Slagbogstaver, sæt, 27 dele Med normal skrift A – Z, &, Skrifthøjde: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085430 2
GTIN	5022044001206
Artikelklasse	08W

Beskrivelse**Udførelse:**

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

Højtydende præcisionsstempel, kemisk forniklet, optimal standtid.

Normal skrift; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

Anvendelse:

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

Teknisk beskrivelse

Skafttykkelse	6,35
Skrifthøjde	2 mm

Hel længde	63,5 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

Tilbehør

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/Q mm	085431 2/Q
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/Y mm	085431 2/Y
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/A mm	085431 2/A
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/N mm	085431 2/N
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/& mm	085431 2/&
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/X mm	085431 2/X
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/H mm	085431 2/H
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/I mm	085431 2/I
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/R mm	085431 2/R
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/K mm	085431 2/K
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/M mm	085431 2/M
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/S mm	085431 2/S
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/F mm	085431 2/F
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/U mm	085431 2/U

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/P mm	085431 2/P
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/T mm	085431 2/T
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/W mm	085431 2/W
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/L mm	085431 2/L
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/J mm	085431 2/J
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/D mm	085431 2/D
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/V mm	085431 2/V
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/G mm	085431 2/G
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/O mm	085431 2/O
Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/C mm	085431 2/C
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/B mm	085431 2/B
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/Z mm	085431 2/Z
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 2/E mm	085431 2/E