



Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme, Antal værktøjer: 38



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	953829 38
GTIN	2050002042025
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumindsats nr. 952001 str. 953829: 1 stk.

STAHLWILLE sekskant-indsats, 1/4 tomme, nr. 631000 str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: 1 stk. af hver

STAHLWILLE sekskant-skruetrækkerindsats, 1/4 tomme, nr. 631700 str. 3; 4; 5: 1 stk. af hver

STAHLWILLE reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme nr. 632000 str. 1/4: 1 stk.

STAHLWILLE forlænger, 1/4 tomme, nr. 632400 str. 50; 150: 1 stk. af hver

STAHLWILLE greb, 1/4 tomme, nr. 632800 str. 150: 1 stk.

STAHLWILLE T-greb, 1/4 tomme, Alloy nr. 633000 str. 116: 1 stk.

STAHLWILLE kardanled, 1/4 tomme, nr. 633500 str. 1/4: 1 stk.

STAHLWILLE reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme nr. 640100 str. 1/2: 1 stk.

STAHLWILLE forlænger, 1/2 tomme, nr. 641000 str. 130; 255: 1 stk. af hver

STAHLWILLE T-greb, 1/2 tomme, Alloy nr. 641300 str. 300: 1 stk.

STAHLWILLE kardanled, 1/2 tomme, Alloy nr. 641600 str. 1/2: 1 stk.

STAHLWILLE 12-kant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, nr. 642200 str. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: 1 stk. af hver

STAHLWILLE sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, nr. 643200 str. 6; 8; 10; 12; 14: 1 stk. af hver

Teknisk beskrivelse

Antal værktøjer	38
Dybde	500 mm
Bredde i G	10
Vægt	3,793 kg
Bredde	250 mm
Dybde i G	20
Udførelse	med topnøgle
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	10×20
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivfirkant	1/2 tommer
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631000 11
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633000 116
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 4 mm	631700 4
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme Type 1/4	632000 1/4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631000 5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631000 8
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643200 6
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641000 255
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643200 10
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641000 130
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642200 27
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642200 22
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642200 18
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 3 mm	631700 3

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631000 6
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642200 17
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631000 4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631000 9
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643200 8
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642200 30
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631000 5,5
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 5 mm	631700 5
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632400 50
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631000 10
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 300 mm	641300 300
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632800 150
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642200 19
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642200 13
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642200 21
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632400 150
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643200 12
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme Type 1/2	640100 1/2
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642200 24
Kardanled, 1/4 tomme Type 1/4	633500 1/4
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643200 14
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642200 16
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953829	952001 953829
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641600 1/2
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631000 7