

Garant**Transportvogn „L-Trolley“ med 5 udtrækshylder, Antal udtrækshylder: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	693370 5
GTIN	4062406300036
Artikelklasse	61G

Beskrivelse**Udførelse:**

Den passende rullewagen til transport af op til 5 stk.L-BOXX® str. 102 (medfølger ikke. Findes i kataloget i varegruppe 69). Transportvognens stabile kabinet i pladestål er forsynet med huller i sidevæggene på begge sider til ophæng af tilbehør. Med 4 drejelige hjul, heraf 2 med hjulbremse. Integreret centralt låsesystem til skuffer. Ikke-manipulerbar enkeltudtrækssikring (kun én skuffe kan åbnes). To greb af 2K-Haptoprene® på oversiden af trækvognen. Hylde i pladestål. Kunststofprotektorerne beskytter vognens øverste hjørner og nedsætter ved beskadigelsen af følsomme overflader ved kollision. L-BOXX® fastgøres ganske enkelt via kliksystemet, og beskyttes mod at rutsje rundt vha. vinkler.

Passer til :

L-BOXX® nr. 693330, 693335 og 693337, alle i str. 102.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Bemærk:

Vær opmærksom på de enkelte udtrækshylders maksimale bæreevne som angivet i betjeningsvejledningen.

Cylinderlås: Modulær låseindsats

Højde: 1085 mm

Bredde: 570 mm

Dybde: 440 mm

Vægt: 38 kg

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	5
Vægt	38 kg
Højde	1085 mm
Bredde	570 mm
Dybde	440 mm
Skuffeutræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeutræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Værkstedsvogn