

**Garant****CaraFin Diamant-polerskiver, sæt, 5 dele, Ø 32 mm, Korn: D3µm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553985 D3     |
| GTIN                | 4062406300562 |
| Artikelklasse       | 51G           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**CaraFin Diamant-polerværktøjer** belagt på den ene side med **monokrystallinsk diamant**. De bundne diamantkorn giver en betydeligt **højere udnyttelsesgrad** sammenlignet med løse diamantkorn i polerpasta. Blødt PU-underlag til konturfast bearbejdning.

**Fordel:**

Ekstratider til præparering og rengøring som ved diamantpasta bortfalder. Optimal tilpasning til konturer.

**Anvendelse:**

Udførelse af poleropgaver med højeste fleksibilitet og tilpasning til konturer **uden polerpasta**. Ideelt egnet til brug i kombination med mikroslibesystemer nr. 078140 og 078150. Anbefalet omdrejningstal 2000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivelse**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Skive-Ø       | 32 mm         |
| Farve         | orange        |
| Poleringstrin | Glanspolering |
| Serie         | CaraFin       |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Slibemiddelforkortelse   | D                      |
| Anbefalet omdrejningstal | 2000 min <sup>-1</sup> |
| Produktnavnsegenskab     | Ø 32 mm                |
| Produkttype              | Polerskive             |

## Brugerdata

|                               | Egnet til | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | egnet     |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet     |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet     |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet     |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | egnet     |                |          |
| Stål < 67 HRC                 | egnet     |                |          |
| Hårdmetal (HM)                | egnet     |                |          |
| INOX                          | egnet     |                |          |
| Ti                            | egnet     |                |          |
| GG (G)                        | egnet     |                |          |
| CuZn                          | egnet     |                |          |
| Kunststof, GFK                | egnet     |                |          |
| Lak                           | egnet     |                |          |
| Uni                           | egnet     |                |          |
| våd, maksimal                 | egnet     |                |          |
| tør                           | egnet     |                |          |