

Garant**CaraFin Diamant-polerskiver, sæt, 5 dele, Ø 32 mm, Korn: D64µm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553985 D64
GTIN	4062406300524
Artikelklasse	51G

Beskrivelse**Udførelse:**

CaraFin Diamant-polerværktøjer belagt på den ene side med **monokrystallinsk diamant**. De bundne diamantkorn giver en betydeligt **højere udnyttelsesgrad** sammenlignet med løse diamantkorn i polerpasta. Blødt PU-underlag til konturfast bearbejdning.

Fordel:

Ekstratider til præparering og rengøring som ved diamantpasta bortfalder. Optimal tilpasning til konturer.

Anvendelse:

Udførelse af poleropgaver med højeste fleksibilitet og tilpasning til konturer **uden polerpasta**. Ideelt egnet til brug i kombination med mikroslibesystemer nr. 078140 og 078150. Anbefalet omdrejningstal 2000 min⁻¹.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	32 mm
Poleringstrin	Polering
Farve	rosa
Serie	CaraFin

Slibemiddelforkortelse	D
Anbefalet omdrejningstal	2000 min ⁻¹
Produktnavnsegenskab	Ø 32 mm
Produkttype	Polerskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		