



## Diamantslibepasta 10 g, universelt opløselig polykrystallinsk, Diamantslibepasta med korn: 15µm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	552350 15
GTIN	4027497092482
Artikelklasse	56L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Silikonefri diamantpasta i praktisk doseringsprøjte.

Syntetisk polykrystallinsk diamant i 10-g-sprøjte til hurtige polerresultater.

#### Anvendelse:

**Forbindelsen, der frit kan blandes med sprit eller vand** i forskellige forhold, sikrer en optimal smørefilm. Enkel og miljøvenlig rengøring af værktøj og emne med vand, der fjerner alle rester. Ideel til polering af stål og titan med en hårdhed på over 60 HRC. Meget drøj, da diamantens polykrystallinske struktur hele tiden danner nye skær under brug.

### Teknisk beskrivelse

Diamantslibepasta med korn	15 µm
Finhedsgrad	middel
Farvekode	orange
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Produkttype	Slibepasta

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	1-3 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	1-3 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	1-3 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	1-3 m/s	H
Hårdmetal (HM)	egnet	1-3 m/s	
INOX	egnet	1-3 m/s	
Ti	egnet	1-3 m/s	
Kunststof, GFK	egnet	1-3 m/s	
Sten	egnet	1-3 m/s	
tør	egnet		