

Garant**Slibelærred, håndpuder sæt med 10 dele Flexibel, 100×200 mm,
Fiberstruktur: 1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556143 1000
GTIN	4062406301064
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.
Håndpuder af fleksibelt og aggressivt slibefiber.

Fordel:

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

Anvendelse:

Til manuel rengøring og finish, ideel erstatning til ståluldprodukter. **Fin/meget fin:** Til rengøring af sarte overflader, til udbedring af mindre ridser i metaller. Også velegnet til fin/meget fin mattering af stål og jernfrie metaller.

Leveringsomfang:

Sæt med 10 håndpuder.

Teknisk beskrivelse

Farve	grå
Udførelse	S Ultra Fine

Kornstørrelsessammenligning	600 - 1000
Finhedsgrad	meget fin
Fiberstruktur	1000
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Bredde	100 mm
Længde	200 mm
Produktnavnsegenskab	100×200 mm
Antal pads	10
Produkttype	Slibefiberpude

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Dorn	556030
Slibeblok	556020