

Garant GRIDLINE

Mobil enhed er monteret fra fabrikken på GridLine skabe, passende til kabinetdybde i G: 28



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	958482 28
GTIN	4062406301125
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse

Udførelse:

GridLine mobil enhed bestående af 2 forzinkede pladestålstraverser. Komplet med hjulsæt monteret og 1 sæt 2K Haptoprene-skydegreb. Til påskruning på GridLine skabe og værktøjsskabe. **Skydes væk fra sidevæggen.**

Monteret fra fabrikken ved samtidig bestilling af GridLine skabe og mobil enhed.

Passer til:

Værktøjsskabe nr. 931005 – 931535, storrums skabe nr. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

Leveringsomfang:

1 × travers med 2 drejelige hjul med bremse, 1 × travers med 2 faste hjul, 1 × skydegrebssæt.

Advarsel:

På grund af risikoen for at vælte skal der til montering af den mobile enhed altid tages højde for den angivne maksimale skabshøjde.

Vedrørende bæreevnen bedes du tage hensyn til skabets/værktøjsskabets egenvægt.

Bemærk:

Mobil enhed egnet til GridLine værktøjsskabe op til en højde på maks. 950 mm. Maks. bæreevne ved værktøjsskabe i alt 600 kg. **Der kræves montering af skuffer med separat oplåsning med én hånd.**

Mobil enhed egnet til GridLine storrums skabe op til en højde på maks. 1000 mm. Maks. bæreevne ved storrums skabe i alt 200 kg. **Kun til GridLine storrums skabe uden skuffer.**

Teknisk beskrivelse

Datablad

Dybde	700 mm
Hjul-Ø, drejhjul	125 mm
Anlægshøjde	160 mm
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Produkttype	Kørestel