

HOLEX**Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm hård, Udvendig Ø mm / hårdhed: 75mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	553927 75
GTIN	4062406301149
Artikelklasse	52E

Beskrivelse

Udførelse:

Optimal forbindelse af slibetallerken og slibeskive ved hjælp af hurtigskiftesystem (indvendigt gevind). Enkelt, hurtigt bladskift med hånden, også efter krævende opgaver.

Gummislibetallerken **skaft-Ø 6 mm**. Til fastgørelse af slibeskiver med **hurtigspændesystem med metallukning**.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer inden for værktøjs- form- og model fremstilling samt fremstilling af maskiner, apparater og beholdere.

Teknisk beskrivelse

Hårdhedsgrad	hård
Udvendig Ø	75 mm
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Produkttype	Støtteskive

