

Garant GRIDLINE

## Mobil enhed er monteret fra fabrikken på GridLine værktøjsskabe, passende til kabinetdybde i G: 28



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	958481 28
GTIN	4062406299880
Artikelklasse	9GK

### Beskrivelse

#### Udførelse:

GridLine mobil enhed bestående af 2 forzinkede pladestålstraverser. Komplet med hjulsæt monteret og 1 sæt 2K Haptoprene-skydegreb. Til påskruining på GridLine skabe og værktøjsskabe. **Skydes væk fra sidevæggen.**

Monteret fra fabrikken ved samtidig bestilling af GridLine værktøjsskabe og mobil enhed.

#### Passer til:

Værktøjsskabe nr. 931005 – 931535, storumsskabe nr. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

#### Leveringsomfang:

1 × travers med 2 drejelige hjul med bremse, 1 × travers med 2 faste hjul, 1 × skydegrebsæt.

#### Advarsel:

**På grund af risikoen for at vælte skal der til montering af den mobile enhed altid tages højde for den angivne maksimale skabshøjde.**

**Vedrørende bæreevnen bedes du tage hensyn til skabets/værktøjsskabets egenvægt.**

#### Bemærk:

Mobil enhed egnet til GridLine værktøjsskabe op til en højde på maks. 1000 mm. Maks. bæreevne ved værktøjsskabe i alt 600 kg. **Der kræves montering af skuffer med separat oplåsning med én hånd.**

Mobil enhed egnet til GridLine storumsskabe op til en højde på maks. 1000 mm. Maks. bæreevne ved storumsskabe i alt 200 kg. **Kun til GridLine storumsskabe uden skuffer.**

### Teknisk beskrivelse

Hjul-Ø, drejhjul	125 mm
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Dybde	700 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Anlægshøjde	160 mm
Produkttype	Kørestel