

Garant GRIDLINE

**Mobil enhed er monteret fra fabrikken på GridLine værktøjsskabe, passende til kabinetdybde i G: 24**



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	958481 24
GTIN	4062406299873
Artikelklasse	9GK

## Beskrivelse

### Udførelse:

GridLine mobil enhed bestående af 2 forzinkede pladestålstraverser. Komplet med hjulsæt monteret og 1 sæt 2K Haptoprene® skydegreb. Til påskruining på GridLine skabe og værktøjsskabe. **Skydes væk fra sidevæggen.**

Monteret fra fabrikken ved samtidig bestilling af GridLine værktøjsskabe og mobil enhed.

### Passer til:

Værktøjsskabe nr. 930505 – 930735.

### Leveringsomfang:

1 × travers med 2 drejelige hjul med bremse, 1 × travers med 2 faste hjul, 1 × skydegrebssæt.

### Advarsel:

**På grund af risikoen for at vælte skal der til montering af den mobile enhed altid tages højde for den angivne maksimale skabshøjde.**

**Vedrørende bæreevnen bedes du tage hensyn til skabets/værktøjsskabets egenvægt.**

### Bemærk:

Mobil enhed egnet til GridLine værktøjsskabe op til en højde på maks. 1000 mm. Værktøjsskabe 24×24G kun op til en højde på 900 mm. Maks. samlet bæreevne 600 kg. **Der kræves montering af skuffer med separat oplåsning med én hånd.**

## Teknisk beskrivelse

Anlægshøjde	160 mm
-------------	--------

Dybde	600 mm
Hjul-Ø, drejehjul	125 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Produkttype	Kørestel