

Garant**Grovrengøringskive (SiC), Ø 76,2 mm, Fiberudførelse: CRS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554051 CRS
GTIN	4062406300975
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Grovrengøringskiver med syntetisk nylonfleece med jævnt fordelte slibekorn. Åben struktur, stopper ikke til. **Høj slibehastighed** til universelle rengøringsopgaver.

Anvendelse:

Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Hårdhedsgrad	hård
Skive-Ø	76,2 mm
Finhedsgrad	ekstra grov
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse	SiC
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 76,2 mm

Produkttype

grovrengøringsfiber

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		