

Garant**Rengøringskiver (A), Ø 76,2 mm, Fiberudførelse: MED****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554055 MED
GTIN	4062406300999
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Grovrengøringskiver med syntetisk nylonfleece med jævnt fordelte slibekorn. Åben struktur, stopper ikke til. Kombineret **rengøring** med en **fin finish**.

Anvendelse:

Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	76,2 mm
Hårdhedsgrad	middel
Finhedsgrad	grov
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 76,2 mm

Produkttype

grovrengøringsfiber

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		