



Drejevinkelmåler til momentnøgle „SmartCheck Angle“, maks. måleområde: 720grader



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654660 720
GTIN	4018754323005
Artikelklasse	60N

Beskrivelse

Udførelse:

Variabel og fleksibel drejevinkelmåler takket være udskiftelige påsatser til drejevinkelnøgler op til 400 Nm. Display, displayholder og basisenhed kan drejes 180°. Displayet og det foliebelagte tastatur er stænkvandsbeskyttet, og kabinettet er udført i slagfast kunststof. Drejearmen kan fikseres til transport. Drejevinkelmålinger op til 720° med angivelse af nominel værdi og analyse af måleresultaterne direkte på apparatet. USB-interface til dokumentation af testværdier.

Desuden kan nævnes en bidirektional grænseflade, der muliggør parametring af nye kontrolværdier og brug af egne systemer til styring. Der kan gemmes op til 2000 kontrolværdier med tidsstempel i apparatet. Valgfri dokumentationssoftware fås via gratis downloadlink.

Anvendelsestilstande: Medløbende visning (**Track**), spidsværdivisning (**Peak-Hold**).

Fordel:

Kompakt og variabel drejevinkelmåler. Kan drives via elnettet eller med batteri.

Anvendelse:

Kontrol af, hvorvidt **drejevinkelnøgler** overholder den specificerede tolerance.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-strømforsyning, reduktionsadaptere til 1/4 tomme og 3/8 tomme, i stabil kunststofkuffert.

Teknisk beskrivelse

Testprotokol	Producentens testrapport
Længde L	452 mm
Længde L	752 mm
Vægt	7,8 kg
Højde, h ₂	327 mm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Højde, h ₁	187 mm
Firkantholder	1/2 tommer
Bredde b	263 mm
Måleområde	0 - 720 grader
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Interface	USB-interface
Serie	SmartCheck
Måleværdihukommelse	ja
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Målenøjagtighed, drejevinkel	±0,05 grader
Produkttype	Momenttestapparat

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse 6LR61	081551 6LR61
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3