

Garant**Gevindskæresæt med snittapper, til metrisk gevind: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	145312 M3-12
GTIN	4062406301538
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil værktøjskasse med håndtag og 2 excenterlåse. Hvert stykke værktøj er placeret i egen holder, så det kan transporteres sikkert og er nemt at få fat i. Snittapperne rejser sig automatisk, når låget åbnes. Se de enkelte produkter for at få en detaljeret beskrivelse.

Indhold:

- 3 snittapper nr. 131450: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 gevindbakke nr. 140300 af hver: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 spiralbor nr. 114150 af hver: Str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
- 1 justerbart vindejern nr. 148410 af hver: Str. 1; 2
- 1 værktøjsholder med skralde nr. 148700: Str. 85
- 1 gevindbakkeholder nr. 149310 af hver: Str. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
- 1 gevindskabelon nr. 477000: Str. M/W
- 1 skruetrækker nr. 664300: Str. 3×60

Teknisk beskrivelse

Til metrisk gevind	M3 – M12
Længde	420 mm

Højde	55 mm
Bredde	223 mm
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Produkttype	Gevindbakke

Tilbehør

Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114150 2,5
Gevindbakke6g M M8	140300 M8
Gevindlære til gevind M/W	477000 M/W
Maskinsnittap med spånryderkort M M10	131450 M10
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2	114150 10,2
Gevindbakke6g M M5	140300 M5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2	114150 4,2
Gevindbakke6g M M12	140300 M12
Gevindbakke6g M M3	140300 M3
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114150 8,5
Gevindbakke6g M M6	140300 M6
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 20X7 mm	149310 20X7
Værktøjsholdere med skralde Samlet længde 85 mm	148700 85
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 30X11 mm	149310 30X11
Maskinsnittap med spånryderkort M M5	131450 M5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114150 5
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 20X5 mm	149310 20X5
Gevindbakke6g M M4	140300 M4
Vindejern, justerbare Type 2	148410 2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114150 3,3
Maskinsnittap med spånryderkort M M4	131450 M4

Maskinsnittap med spånbryderkort M M12	131450 M12
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8	114150 6,8
Gevindbakke6g M M10	140300 M10
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 25X9 mm	149310 25X9
Vindejern, justerbare Type 1	148410 1
Maskinsnittap med spånbryderkort M M8	131450 M8
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 38X14 mm	149310 38X14
Maskinsnittap med spånbryderkort M M6	131450 M6
Maskinsnittap med spånbryderkort M M3	131450 M3
Tom værktøjskasse til gevindskæreværktøjssæt til metrisk gevind M3-12	145605 M3-12