

 Atlas Copco

## Trykluftboremaskine, Type: D2163Q



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Effektiv boremaskineserie i pistolform med meget rolig gang og en boreeffekt på op til 13 mm i stål. Returluftudgangen gennem håndgrebet forhindrer, at borespåner hvirvles op. Inkl. selvspændende borepatron. Vinkelboremaskine med hjørnemål 115 mm / 25 mm.

#### Leveringsomfang:

Inklusive **lynspændeborepatron**.

#### Reservedel:

**Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):** Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

### Teknisk beskrivelse

Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 10 mm
Arbejdsstøj	78 dB(A)
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Længde	242 mm

Udgangseffekt	330 W
Maks. luftbehov	540 l/min
maks. omdrejningstal	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Producentbetegnelse	D2163Q
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Vægt	1,1 kg
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Boremaskine