




## Reolbensbeskyttelse RackGuard™ smal, Type: LLR



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	994420 LLR
GTIN	5056116705990
Artikelklasse	99T

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Reolbensbeskyttelsen RackGuard™ beskytter reolben, der er modtagelige over for stød, mod stød forfra og fra siden samt ridser forårsaget af arbejdsvogne. Anslagsenergien ledes væk fra foden, i stedet for op i gennem den, hvilket reducerer skader og sikrer reolens stabilitet. Gummiindlæg giver sikkert greb på gængse reolben. Honeycomb-struktur til støddæmpning. Maksimal anslagsenergi ved 90°: 1000 joule. Anslagszone 0 – 600 mm. Deformation ved maksimal energi: 20 mm. Meget høj vejr- og farvebestandighed.

#### Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

#### Passer til:

Schulte pallereol rammeprofil S610-M18-U. Stativbredde 76 mm. Pallereoler nr. 991202 alle størrelser; nr. 991207 alle størrelser; nr. 991212 str. 2500, 3000, 3500; nr. 991217 str. 2500, 3000, 3500. Pallereoler fra SSI Schäfer med opretstående profil P73.

#### Bemærk:

På anmodning kan vi også tilbyde dig reolbensbeskyttelse til andre reoler.

### Teknisk beskrivelse

Højde	600 mm
Dybde B maks.	80 mm
Bredde A maks.	85 mm
Vægt	1,9 kg
Producentbetegnelse	RackGuard (S) LLR
Produkttype	Kollisionsbeskyttelse