

HOLEX**HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122315 4
GTIN	4045197386601
Artikelklasse	12E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig kerne og specialspids – der giver et skærende tværskær med **høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær** med let afrunding på skærene og en særlig notform giver **korte spåner**.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_C = L_2 + 1,5 \times D_C$.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Skafttolerance	h6
Nominal Ø D_C	4 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,14 mm/o
Spånnotlængde L_C	24 mm
Tolerance, nom. Ø	h7
Skaft-Ø D_S	6 mm
Samlet længde L	66 mm
Standard	DIN 6537 K
anbefalet maksimal boreddybde L_2	18 mm
Belægning	TiN
Skæremateriale	HM

Udførelse	4xD
Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	nej
Semi-standard	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	75 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	65 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	60 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	35 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	70 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		