



Våd- og tørstøvsuger ATTIX, Producentbetegnelse: 751-11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Artikelklasse	07C

Beskrivelse

Udførelse:

Robust og effektiv **våd- / tørstøvsuger** med fleksibelt slangetilslutningssystem (MultiFit) til løsning af professionelle rengøringsopgaver. **Udskilningsgrad > 99,9 %.**

- **Ekstremt støjsvag industristøvsuger med vaskbart, slidstærkt PET-fleecefilter.**
- **Soft-start, rummelig værktøjsopbevaring og ekstra maskinstikkontakt.**

Leveringsomfang:

Inklusive sugeslange, buet håndrør, vådfilter og afvaskeligt filterelement (PET), slange- og ledningsholdere. Inklusive buet rør i rustfrit stål, gummi-skrårørsmundstykke, **uden aftapningsslange.**

Bemærk:

Andre sikkerhedsstøvsugere til alle fareklasser (sundhedsfarlige eller eksplosionsfarlige støvtyper) fås på forespørgsel (klasse L, M, H).

Teknisk beskrivelse

Sugeslangelængde	4 m
Bredde	580 mm
Producentbetegnelse	ATTIX 751-11

Længde	605 mm
Antal turbiner	1
Luftvolumenstrøm	60 l/s
Kabellængde	7,5 m
Slange-Ø	36 mm
Beholdervolumen	70 l
Vægt	25 kg
Arbejdsstøj	57 dB(A)
Effektforbrug	1500 W
Vakuum	230 mbar
Udskilningsgrad	99,9 %
Højde	970 mm
Bemærk	Ekstremt støjsvag
Filtersystem	PET-fleecefilter
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

Tilbehør

Gummiskrårørsdyse Producentbetegnelse 7868	078546 7868
Gulvmundstykke, 400 mm bred Producentbetegnelse 3666	078555 3666
Værkstedssæt Producentbetegnelse ATTIX5	078543 ATTIX5
Filterposesæt5 dele Passer til støvsugertype 751	078549 751
Spånkurv Producentbetegnelse ATTIX7	078544 ATTIX7
Ekstra filter Passer til støvsugertype 751	078548 751
Spånstøvsugerslangesæt Producentbetegnelse DN50	078545 DN50
Forlængerrør i rustfrit stål Producentbetegnelse 8074	078556 8074
Fugedyse Producentbetegnelse 7102	078547 7102