

**PRYOR****Slagbogstaver, sæt, 27 dele Med normal skrift A – Z, &, Skrifthøjde: 3mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 085430 3      |
| GTIN                | 5022044002081 |
| Artikelklasse       | 08W           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

**Højtydende præcisionsstempel**, kemisk forniklet, optimal standtid.

**Normal skrift**; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

**Anvendelse:**

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservedel:**

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

**Bemærk:**

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

**Teknisk beskrivelse**

|               |         |
|---------------|---------|
| Hel længde    | 63,5 mm |
| Skafttykkelse | 6,35    |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Skrifthøjde | 3 mm                |
| Produkttype | Manuelt slagstempel |

## Tilbehør

|   |            |
|---|------------|
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/G mm | 085431 3/G |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/C mm | 085431 3/C |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/O mm | 085431 3/O |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/E mm | 085431 3/E |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/A mm | 085431 3/A |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/H mm | 085431 3/H |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/B mm | 085431 3/B |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/W mm | 085431 3/W |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/N mm | 085431 3/N |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/I mm | 085431 3/I |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/X mm | 085431 3/X |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/S mm | 085431 3/S |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/J mm | 085431 3/J |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/D mm | 085431 3/D |

|   |             |
|---|-------------|
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/M mm | 085431 3/M  |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/Y mm | 085431 3/Y  |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/Z mm | 085431 3/Z  |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/R mm | 085431 3/R  |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/U mm | 085431 3/U  |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/V mm | 085431 3/V  |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/K mm | 085431 3/K  |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/T mm | 085431 3/T  |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/P mm | 085431 3/P  |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/L mm | 085431 3/L  |
| Slagstempel, holder Type GRIP   | 085475 GRIP |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/F mm | 085431 3/F  |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/Q mm | 085431 3/Q  |
| Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z<br>Skrifthøjde / tegn 3/& mm | 085431 3/&  |