

DYMO**Etiketteapparat, Type: LM280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085500 LM280
GTIN	3501170968925
Artikelklasse	08U

Beskrivelse**Udførelse:**

Robuste, mobile mærkningsapparater til hurtig fremstilling af selvklæbende kunststofetiketter. Permanent termotransfertryk med indstillelig båndfrem- og båndefterløb. Energiforsyning via genopladelig **lithium-ion-akku**, strømforsyning/oplader. Enkel tekstbehandling ved hjælp af genvejstaster. Standard LabelManager™ 280 til kontoret og hjemmebrug med ekstra mulighed for bearbejdning på PC / Mac via USB-interface.

Anvendelse:

Etiketterne klæber på stort set alle glatte og fedtfrie overflader.

Leveringsomfang:

Inkl. farvebånd (sort på hvid) og betjeningsvejledning.

Bemærk:

- **Forskellige sprogversioner kan indstilles.**
- **Med tysk tastaturlayout fra lager, fransk tastatur kan leveres med kort varsel.**

Teknisk beskrivelse

Skriftfarve	sort
Antal skrifttyper	6

Tastaturlayout	QWERTZ
Længde	206 mm
Båndafskærer, udførelse	manuelt
Antal synlige tegn på displayet	2×14
Antal tekstlinjer	2
Type	LM280
Mulige skriftbåndbredder	6; 9; 12 mm
Antal tilgængelige tegn / symboler	220
passende båndkassette	D1
Antal skriftstørrelser	3
Lysnetadapter	inklusive
Bredde	108 mm
Maks. skrifthøjde	8,1 mm
Antal skriftbredder	2
Bemærk	USB
Vægt inklusive akku	395 g
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Højde	41 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	Dymo 280
Produkttype	Etiketteapparat

Tilbehør

Båndkassette 19 mm×7 m, polyester Type W	085550 W
Båndkassette 12 mm×7 m, polyester Type T	085520 T
Båndkassette 19 mm×7 m, polyester Type T	085550 T
Båndkassette 12 mm×7 m, polyester Type R	085520 R

Båndkassette 12 mm×7 m, polyester Type W	085520 W
Båndkassette 19 mm×3,5 m, nylon Type W	085516 W
Båndkassette 9 mm×7 m, polyester Type Y	085540 Y
Båndkassette 24 mm×7 m, polyester Type W	085560 W
Båndkassette 19 mm×7 m, polyester Type Y	085550 Y
Båndkassette 24 mm×7 m, polyester Type R	085560 R
Båndkassette 9 mm×7 m, polyester Type W	085540 W
Båndkassette 19 mm×7 m, polyester Type R	085550 R
Båndkassette 6 mm×7 m, polyester Type W	085530 W
Båndkassette 24 mm×7 m, polyester Type Y	085560 Y
Båndkassette 12 mm×7 m, polyester Type Y	085520 Y