

Garant**Borestangsstabilisator 3×D maxi, Type: 16R****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319458 16R
GTIN	4062406309176
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte borestangstyper.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 6×D.

Borestangsstabilisator med 7×D hhv. skaft-Ø $D_2 = 25$ mm fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D_1	16 mm
Samlet længde L_2	107 mm
Skæreretning	Højre
Skaft-Ø D_2	32 mm
Udhængslængde L_1	48 mm
Forskydning Z i forhold til akse	20 mm
Radius R	1,2 mm

Ø D ₃	40 mm
Skaftlængde L _s	53 mm
C	1,5 mm
Indv. drejedybde op til	3×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator