

**Garant****Borestangsstabilisator 3×D maxi, Type: 16L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319458 16L
GTIN	4062406309183
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

**Fordel:**

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

**Passer til:**

Alle gængse borestænger.

**Bemærk:**

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte borestangstyper.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 6×D.

Borestangsstabilisator med 7×D hhv. skaft-Ø  $D_2 = 25$  mm fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$	48 mm
Spænde-Ø $D_1$	16 mm
Skæreretning	Venstre
Ø $D_3$	40 mm
Skaftlængde $L_s$	53 mm
Skaft-Ø $D_2$	32 mm
Samlet længde $L_2$	107 mm

C	1,5 mm
Radius R	1,2 mm
Forskydning Z i forhold til aksen	20 mm
Indv. drejedybde op til	3×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator