

Garant**Borestangsstabilisator 5×D midi, Type: 12R****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319463 12R
GTIN	4062406309312
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gängse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte borestangstyper.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 8×D.

Borestangsstabilisator med 7×D hhv. skaft-Ø $D_2 = 25$ mm fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Ø D_3	40 mm
Skaft-Ø D_2	32 mm
Radius R	1,2 mm
Spænde-Ø D_1	12 mm
Skaftlængde L_s	53 mm
Udhængslængde L_1	60 mm
Skæreretning	Højre

Samlet længde L ₂	119 mm
C	1,5 mm
Forskydning Z i forhold til akse	14 mm
Indv. drejedybde op til	5×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator