

Garant**Borestangsstabilisator 5xD midi, Type: 16L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319463 16L
GTIN	4062406309343
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3xD af de anvendte borestangstyper.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 8xD.

Borestangsstabilisator med 7xD hhv. skaft-Ø $D_2 = 25$ mm fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L_2	139 mm
Forskydning Z i forhold til akse	16 mm
Skaftlængde L_s	53 mm
Ø D_3	40 mm
Radius R	1,2 mm
Spænde-Ø D_1	16 mm
Udhængslængde L_1	80 mm

C	1,5 mm
Skaft-Ø D ₂	32 mm
Skæretning	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator