

Garant**Borestangsstabilisator 5×D midi, Type: 10L****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319463 10L |
| GTIN | 4062406309305 |
| Artikelklasse | 31V |

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte borestangstyper.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 8×D.

Borestangsstabilisator med 7×D hhv. skaft-Ø $D_2 = 25$ mm fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|--------|
| Skaft-Ø D_2 | 32 mm |
| C | 1 mm |
| Radius R | 1,2 mm |
| Spænde-Ø D_1 | 10 mm |
| Forskydning Z i forhold til akse | 11 mm |
| Udhængslængde L_1 | 50 mm |
| Ø D_3 | 40 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Samlet længde L ₂ | 109 mm |
| Skaftlængde L _s | 53 mm |
| Skæreretning | Venstre |
| Indv. drejedybde op til | 5×D |
| Svingning | Dæmpet |
| Produkttype | Borestangsstabilisator |