

Garant**Borestangsstabilisator 5×D midi, Type: 10R****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319463 10R
GTIN	4062406309299
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte borestangstyper.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 8×D.

Borestangsstabilisator med 7×D hhv. skaft-Ø $D_2 = 25$ mm fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L_2	109 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Spænde-Ø D_1	10 mm
Ø D_3	40 mm
Skæreretning	Højre
Skaft-Ø D_2	32 mm
C	1 mm

Radius R	1,2 mm
Forskydning Z i forhold til aksel	11 mm
Skaftlængde L _s	53 mm
Indv. drejedybde op til	5×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator