

**Garant****Borestangsstabilisator 5×D midi, Type: 12L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319463 12L
GTIN	4062406309329
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

**Fordel:**

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

**Passer til:**

Alle gängse borestænger.

**Bemærk:**

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte borestangstyper.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 8×D.

Borestangsstabilisator med 7×D hhv. skaft-Ø  $D_2 = 25$  mm fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Ø $D_3$	40 mm
Skæreretning	Venstre
Skaftlængde $L_s$	53 mm
Udhængslængde $L_1$	60 mm
Skaft-Ø $D_2$	32 mm
Forskydning Z i forhold til akse	14 mm
Spænde-Ø $D_1$	12 mm

Radius R	1,2 mm
Samlet længde L <sub>2</sub>	119 mm
C	1,5 mm
Indv. drejedybde op til	5×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator