

Garant**Borestangsstabilisator 5xD mini, Type: 16R****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319461 16R
GTIN	4062406309251
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3xD af de anvendte borestangstyper.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 8xD.

Borestangsstabilisator med **7xD** hhv. skaft-Ø **D₂ = 25 mm** fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L ₂	139 mm
Skæreretning	Højre
Udhængslængde L ₁	80 mm
Ø D ₃	40 mm
Skaftlængde L _s	53 mm
C	1 mm
Skaft-Ø D ₂	32 mm

Datablad

Spænde-Ø D_1	16 mm
Forskydning Z i forhold til aksel	12,5 mm
Radius R	1,2 mm
Indv. drejedybde op til	5×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator