



Trekantfil med 2K-skaft, Hugning 2 (halvslet), Længde uden angel: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	511201 300
GTIN	4009215190649
Artikelklasse	56B

Beskrivelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

Alle sider huggede; halvstump afslutning.

Fil med færdigmonteret, ergonomisk 2K-fileskaft med ophængsboring og **praktiske farvekode-clips** (rød, grøn, gul) til individuel mærkning af f.eks. profilstørrelse.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 Form C

Bemærk:

Fil uden skaft fås under nr. 511200.

Teknisk beskrivelse

Længde uden angel	300 mm
Bredde	21 mm
Produktnavnsegenskab	Hugning 2 (halvslet)
Behugning	2
Hugningstype	Halvglat
Form	C
Formbeskrivelse	Flad med stump ende, udadvendt
Fileflader	3

inkl. fileskaft	ja
Norm	DIN 7261
Produkttype	Værkstedstil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		

Tilbehør

Farveclip-sæt 10 dele Farve YELLOW	519605 YELLOW
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Farveclip-sæt 10 dele Farve RED	519605 RED
Farveclip-sæt 10 dele Farve GREEN	519605 GREEN