



Halvrundfil med 2K-skaft, Hugning 2 (halvslet), Længde uden angel: 250mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 513201 250 |
| GTIN | 4009215190694 |
| Artikelklasse | 56B |

Beskrivelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

Med banehugning; halvstump afslutning.

Fil med færdigmonteret, ergonomisk 2K-fileskaft med ophængsboring og **praktiske farvekode-clips** (rød, grøn, gul) til individuel mærkning af f.eks. profilstørrelse.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 Form E

Bemærk:

Fil uden skaft fås under nr. 513200.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|----------------------|
| Længde uden angel | 250 mm |
| Tværsnit | 25×7 mm |
| Produktnavnsegenskab | Hugning 2 (halvslet) |
| Behugning | 2 |
| Hugningstype | Halvglat |
| Form | E |
| Formbeskrivelse | halvrund |
| Fileflader | Skåret på alle sider |

| | |
|-----------------|--------------|
| inkl. fileskaft | ja |
| Norm | DIN 7261 |
| Produkttype | Værkstedstil |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | betinget egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Farveclip-sæt10 dele Farve YELLOW | 519605 YELLOW |
| Farveclip-sæt10 dele Farve RED | 519605 RED |
| 2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm | 519600 120 |
| 2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm | 519600 110 |
| Farveclip-sæt10 dele Farve GREEN | 519605 GREEN |