

Garant**12-kantet hoved, 1/4 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 5/16tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	630932 5/16
GTIN	4062406309633
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	5/16 tommer
Længde	24,8 mm
Ø på udgangsside	11,9 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Produkttype

Topnøgleindsats