

**Garant****12-kantet hoved, 1/4 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 1/4tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	630932 1/4
GTIN	4062406309619
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Ø på udgangsside	9,9 mm
Længde	24,8 mm
Nøglestørrelse	1/4 tommer
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Produkttype

Topnøgleindsats