

**Garant****6-kantet hoved, 1/4 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 7/16tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631032 7/16
GTIN	4062406309572
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	24,8 mm
Nøglestørrelse	7/16 tommer
Ø på udgangsside	15,9 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

