

**Garant****6-kantet hoved 3/8 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 15/16tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637232 15/16
GTIN	4062406309909
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker.

**Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	31 mm
Nøglestørrelse	15/16 tommer
Ø på udgangsside	32 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

