

Garant**6-kantet hoved 3/8 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 11/16tommer****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 637232 11/16 |
| GTIN | 4062406309862 |
| Artikelklasse | 61A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker.

Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|-----------------|
| Nøglestørrelse | 11/16 tommer |
| Længde | 27 mm |
| Ø på udgangsside | 23,9 mm |
| Drivfirkant | 3/8 tommer |
| Drivprofil | 6-kant-topnøgle |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

